

坚固性

耐震性能强、工作温度范围广、超高亮度，可用于工程机械

耐震性能强

能承受加速度
6.8G的超强振动



工作温度范围广

业界顶级的宽广
工作温度范围
(-40°C~+85°C)



超高亮度

高亮
(1000cd/m²)
在明亮场所
能确保可视性

