

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307005331

三菱电机大连机器有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

三菱电机大连机器有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：三菱电机大连机器有限公司
生产者地址：辽宁省大连市大连经济技术开发区大连经济技术开发区东北三街5号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：NF160-SXV,NF160-LXV,NF160-HXV;型号规格见附件
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：三菱电机大连机器有限公司
生产企业地址：辽宁省大连经济技术开发区东北三街5号

联系人：高春阳
电话：0411-87613072
电子邮箱：gaochunyang@mdi.china.meap.com
指定签字人：黑崎刚史

自我声明时间：2022-04-06
自我声明地点：大连经济技术开发区东北三街5号
生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005331

产品系列、型号、规格(附件):

NF160-SXV,NF160-LXV,NF160-HXV

Ui: 690V; Uimp: 8kV

Ue: 230-380-400-415VAC/250VDC

In: 125A, 150A, 160A (NF160-LXV, NF160-HXV), 15A, 16A, 20A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A,

63A, 75A, 80A, 100A, 125A, 150A, 160A (NF160-SXV)

过电流脱扣器类型: 热磁式

Ics:

36kA/415VAC, 36kA/400VAC, 36kA/380VAC, 85kA/230VAC, 20kA/250VDC (NF160-SXV)

50kA/415VAC, 50kA/400VAC, 50kA/380VAC, 90kA/230VAC, 20kA/250VDC (NF160-LXV)

70kA/415VAC, 75kA/400VAC, 75kA/380VAC, 100kA/230VAC, 40kA/250VDC (NF160-HXV)

Icu:


36kA/415VAC, 36kA/400VAC, 36kA/380VAC, 85kA/230VAC, 20kA/250VDC (NF160-SXV)

50kA/415VAC, 50kA/400VAC, 50kA/380VAC, 90kA/230VAC, 20kA/250VDC (NF160-LXV)

70kA/415VAC, 75kA/400VAC, 75kA/380VAC, 100kA/230VAC, 40kA/250VDC (NF160-HXV)

选择性类别: A 类; 极数: 2P,3P,4P; 适用于隔离:

直流接线图如下:



联系人: 高春阳
电话: 0411-87613072
电子邮箱: gaochunyang@mdi.china.meap.com
指定签字人: 黑崎刚史

自我声明时间: 2022-04-06
自我声明地点: 大连经济技术开发区东北三街5号
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980307005331

产品系列、型号、规格(附件):

NF160-SXV/NF160-LXV/NF160-HXV
Ui: 690V, Uimp: 8kV
Ue: 230-380-400-415VAC/250VDC
In: 125A, 150A, 160A (NF160-LXV, NF160-HXV); 15A, 16A, 20A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 75A, 80A, 100A, 125A, 150A, 160A (NF160-SXV);
Over-current Trip Unit: Thermal-magnetic;
Ics:
36kA/415VAC, 36kA/400VAC, 36kA/380VAC, 85kA/230VAC, 20kA/250VDC (NF160-SXV);
50kA/415VAC, 50kA/400VAC, 50kA/380VAC, 90kA/230VAC, 20kA/250VDC (NF160-LXV);
70kA/415VAC, 75kA/400VAC, 75kA/380VAC, 100kA/230VAC, 40kA/250VDC (NF160-HXV);
Icu:
36kA/415VAC, 36kA/400VAC, 36kA/380VAC, 85kA/230VAC, 20kA/250VDC (NF160-SXV);
50kA/415VAC, 50kA/400VAC, 50kA/380VAC, 90kA/230VAC, 20kA/250VDC (NF160-LXV);
70kA/415VAC, 75kA/400VAC, 75kA/380VAC, 100kA/230VAC, 40kA/250VDC (NF160-HXV);
A:2P, 3P, 4P; suitable for isolation

直流接线图如下:



2P 外形, 3P 外形

4P 外形

联系人: 高春阳
电话: 0411-87613072
电子邮箱: gaochunyang@mdi.china.meap.com
指定签字人: 黑崎刚史

自我声明时间: 2022-04-06
自我声明地点: 大连经济技术开发区东北三街5号

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。