



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307678137

认证委托人名称及地址
三菱电机株式会社 福山制作所
日本国广岛县福山市绿町1番8号

生产者名称及地址
三菱电机株式会社 福山制作所
日本国广岛县福山市绿町1番8号

生产企业名称及地址
菱阳电机株式会社
日本国冈山县小田郡矢挂町小田 6621

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
NF30-FAU；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2025年12月12日 有效期至：2029年08月18日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年08月19日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307678137

证书附页：第 1 页 共 2 页

NF30-FAU

Ue: AC200V/230V, DC60V;

In: 5A, 10A, 15A, 20A, 30A;

Ui: 250V;

Uimp: 2.5kV;

过电流脱扣器类型:热磁式;

Ics: 1kA;

Icu:

AC200V/230V: 2.5kA(In: 10A, 15A, 20A, 30A), 1.5kA(In: 5A);

DC60V: 1.5kA;

选择性类别:A;

适用于隔离 (仅适用于接点可视窗款);

额定频率:50/60Hz;

极数:2P, 3P;

辅助报警触头:

型号:AH16629 Ue/Ie: AC-12:125V/3A; DC-12:50V/1A, 30V/2A;

型号:AH1662619 Ue/Ie: AC-12:125V/0.1A; DC-12:30V/0.1A。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307678137

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号的解释：



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司